

ボールの特性レポート

BALL REPORT



ボール名	QZ2	投球者	徳江 和則	センター	平和島スターボウル
RG	2.550	△RG	0.043	●ピン ★PAP ✕CG ■バランスホール	

テストボール：QZ2

フレアーの幅 インチ

PAPからピンとの距離 4 インチ

表面加工
 箱出し状態
 加工
 ペーパー
 ポリッシュ
 研磨剤

番



比較対照ボール：QZ1 Red

フレアーの幅 インチ

PAPからピンとの距離 4 インチ

表面加工
 箱出し状態
 加工
 ペーパー
 ポリッシュ
 研磨剤

番



ボールの評価

ミッドプライスでハイパフォーマンスを誇ったQZ-1のパープルとレッド。高い価格帯＝高い性能の図式を覆す、現在の経済情勢で求められる”低価格＝高品質”を実現させ形にしたものが前回のパープルとレッドでした。

購入したユーザー様からは「値段の割には性能が良い」、「モチィブというブランドに不安を感じていたが、パフォーマンスには満足している」等、ABSで販売している他社ブランドに一歩遅れをとっているかのように感じられたモチィブ社のボールも、今日ではブランド名とパフォーマンス双方が受け入れられ、RX-1、CRUELでその名を絶対的なものにしたと言えるでしょう。

今回のQZ-2はQZ-1と同じカバーストックのMOTIVator-Z、Quadfireコアを使い、QZ-1よりもスキッド重視の設定に仕上げられています。なんと言っても魅力なのがMOTIVator-Zは耐吸油性カバーストックであると同時にドライゾーンでの強い反応を兼ね備えていること。レーンヘッドの薄いオイルで走りを出し、ドライゾーンで強いグリップ感とシャープなリアクション、日本のコンディション事情に焦点を合わせたボールがこのQZ-2です。

このQZ-2は対応コンディションをミディアムライト以下に設定してありますが、最終仕上げを#1000ポリッシュ、#2000ポリッシュをチョイスすればQZ-1のパープルやレッドと同等の使い方ができます。

コンセプト通りミディアムライトコンディションで使うもよし。表面加工を施しQZ-1のように使うもよし。さまざまなシーンでQZ-2の性能をフル活用しコンディション攻略にお役立てください。

特記事項

低価格、高品質、耐久性を兼ね備え、日本のコンディション及びニーズをターゲットにした性能。モチィブ社のボールをまだ使っていない方、このQZ-2を是非お試しください。