

# ボールの特性レポート

## BALL REPORT



ボール名	ランサム・デマンド		投球者	徳江 和則	センター	平和島スターボウル
RG	2.510	△RG	0.056	●ピン ★PAP ✕CG ■バランスホール		

**テストボール：ランサム・デマンド**

フレアーの幅  インチ

表面加工

- 箱出し状態
- 加工
- ペーパー
- ポリッシュ

PAPからピンとの距離  番

4 インチ

研磨剤

**比較対照ボール：スーパー・ランサム**

フレアーの幅  インチ


表面加工

- 箱出し状態
- 加工
- ペーパー
- ポリッシュ



PAPからピンとの距離  番

4 インチ

研磨剤



- ヘビー
- ミディアム
- ライト
- バフ



### ボールの評価

今年5月中旬、インターナショナル製品のSuper RANSAMが発売されました。Super RANSAMは統計でABS男女のプロスタッフから使用率及び総合的評価が高く、“安定したキャッチ感”と“転がりの良さと曲がり”で活躍の場を広げています。インターナショナルで発売されたSuper RANSAMとこのRANSOM DEMANDの大きな差はFull Tilt 7.5カバーストックとSuper Tilt Solid 2.0カバーストックとの差でしょう。カバー単体の性能の差は、持続的にキャッチ感を伴うFull Tilt 7.5カバーストックと同等のキャッチ感ながらドライゾーンでのグリップ感を強化させたSuper Tilt Solid 2.0との違いであり、RANSOM DEMANDのカバーはドライゾーンでの反応を強くしている為、オイルゾーンを抜けてからの反応をSuper RANSAMよりシャープに感じる事。コロンビア社はこのSuper Tilt Solid 2.0カバーストックのキャッチ感とFull Swingコアとのマッチングを考え、Super Tilt Solid 2.0カバーストック本来の反応の良さを活かす為に、RG:2.52、△RG:.056の数値を導き出し、バックエンドでのネジレ感を強調する仕上げにしていることが投球してお分かり頂けるでしょう。

私が投げ比べて感じたことは、やや直線的に攻めるときにはSuper RANSAMの転がりを活かしたライン取りをし、ドライゾーンを使い、出し戻しする場合にはRANSOM DEMANDのほうが効果的にラインを攻めることができました。双方に共通して言える事は、見た目以上にスキッドを得られますが、オイルに対しての弱さのスキッド感ではなく、“スキッドをロスさせないキャッチ”であること。扱いやすいメリハリ感を得られることで、このRANSOM DEMANDはSuper RANSAMを超える評価を得られることでしょう。

### 特記事項

**Super Tilt Solid 2.0カバーストックを搭載することで、ドライゾーンでの反応を強化させ、メリハリ感のあるリアクションを生み出しました。安定感の中にメリハリのあるリアクションの性能を是非お試しください。**